

**Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 53-14****Datos de pedido**

Número de pedido	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Clase de artículo	08G

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

**Aplicación:**

Sellador hidráulico y neumático de resistencia media, estanqueidad inmediata a presiones bajas, **exento de identificación**.

**Nota:**

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

**Descripción técnica**

Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Quality Dress	53-14
Resistencia funcional según	1 - 3 h

Par inicial de arranque mínimo	8 - 12 Nm
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Temperatura de almacenamiento	10 - 25 °C
Viscosidad dinámica	430 - 630 mPas
Para tipo de rosca	Todos
intersticio máximo	0,15 mm
Capacidad	50 ml
Forma	líquido
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Base química	metacrilato anaeróbico
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para material	Metal
Color	marrón
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Desmontaje	con herramienta especial
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Sellador

## Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061	083391 7061
--	-------------

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063	083392 7063
--	-------------