

**Sellador de superficies, 250 ml, ID del fabricante: 58-14****Datos de pedido**

Número de pedido	083334 58-14
GTIN	8029822049099
Clase de artículo	08G

Descripción**Ejecución:**

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Resistencia media, de uso universal, buena cobertura de rendijas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Resistencia funcional según	3 - 6 h
Quality Dress	58-14
adecuado para material	Metal

Temperatura de almacenamiento	10 - 25 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
Base química	metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica	28000 - 100000 mPas
Capacidad	250 ml
Punto de inflamación	100 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Forma	líquido
Par inicial de arranque mínimo	5 Nm
Resistencia manual al cabo de	15 - 30 min
Color	naranja
intersticio máximo	0,5 mm
Desmontaje	con herramienta especial
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	250 ml
Tipo de producto	Sellador

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061	083391 7061
--	-------------

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063	083392 7063
--	-------------