



Sellador de superficies, 250 ml, ID del fabricante: 28-10



Datos de pedido

Número de pedido	083334 28-10
GTIN	8029822009093
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El **contacto completo con la superficie** garantiza la **estanqueidad al 100 %**. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Resistencia baja, muy flexible, desmontable hasta rendija de 0,3 mm.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Quality Dress	28-10

Par inicial de arranque mínimo	4 Nm
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
adecuado para ámbito de aplicación	Aislamiento de engranajes
Forma	líquido
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Capacidad	250 ml
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Viscosidad dinámica	17000 - 60000 mPas
Base química	metacrilato anaeróbico
adecuado para material	Metal
Temperatura de almacenamiento	10 - 25 °C
Propiedad	resistente a los productos químicos
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente al agua
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia manual al cabo de	20 - 40 min
Color	verde
intersticio máximo	0,3 mm
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	250 ml
Tipo de producto	Sellador

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

083391 7061

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto
del fabricante 7061
