

Garant GRIDLINE

Panel posterior / estante de almacenamiento de dos piezas, Adecuado para longitud de tablero: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927142 1000
GTIN	4062406108014
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Panel posterior o estante de almacenamiento de chapa de acero plegada. Para el montaje entre 2 pies soporte. La incorporación como panel posterior ofrece protección visual y una estabilización adicional. La capacidad de carga distribuida por la superficie del estante indicada se refiere a la incorporación como estante de almacenamiento.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 927000.

Suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Para utilizar la profundidad completa del banco de trabajo como bandeja, se necesita instalar el estante de almacenamiento de dos piezas. En caso de incorporación como estante de almacenamiento sin panel posterior tienen que montarse adicionalmente chapas de nudos n.º 927122. En caso de incorporación como panel posterior no se requieren chapas de nudos. No apto para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Anchura	900 mm
---------	--------

Profundidad	300 mm
Capacidad de carga distribuida en la superficie	100 kg
Modelo estante	Multifunktion
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Estante de almacenamiento