

Garant GRIDLINE

Pie soporte retraído, Pie soporte: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927040 800
GTIN	4062406107840
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo. Los pies soporte no se pueden modificar para que sean móviles. Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Descripción técnica

Anchura	50 mm
Altura	800 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Peso	6,3 kg

Profundidad	475 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1,5 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Compensación de altura bancos de trabajo GridLine Tipo M12	927090 M12
Tacos antideslizantes, juego de 2 piezas Tipo 2	927092 2