

Garant GRIDLINE

Ruedas Juego de 2 piezas, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	927202 2
GTIN	4062406108076
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Ruedas con un diámetro de 125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura. Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg. Juego integrado por 2 ruedas orientables o de parada con frenos de bloqueo para la rueda y la corona giratoria, incluyendo material de fijación.

Lacado:

Galvanizado, no configurable.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm.

Descripción técnica

Altura	150 mm
Capacidad de carga por unidad	200 kg
Altura de construcción	180 mm

Ø rueda	125 mm
Peso	2,2 kg
Tipo de producto	Rodillo