

Garant GRIDLINE

Ruedas Juego de 2 piezas, Tipo: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	927202 1
GTIN	4062406108069
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Ruedas con un diámetro de 125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas, una resistencia de rodadura mínima y un bajo nivel de ruido de rodadura. Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg. Juego integrado por 2 ruedas fijas, incluyendo material de fijación.

Lacado:

Galvanizado, no configurable.

Nota:

Con la incorporación de ruedas, la altura de trabajo del banco de trabajo aumenta en 150 mm.

Descripción técnica

Altura de construcción	180 mm
Ø rueda	125 mm
Altura	150 mm
Capacidad de carga por unidad	200 kg

Peso	1,8 kg
Tipo de producto	Rodillo