

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G con cajones, 12x20G, Altura / cantidad de cajones: 300/3****Datos de pedido**

Número de pedido	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 50, 75, 100

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Cajón anchura útil	300 mm
Número puertas	0
Peso	30,6 kg
Cajones superficie útil en G	12x20
Cajón anchura útil en G	12
Profundidad	650 mm

Cantidad de cajones	3
Anchura	400 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura útil para cajones	225 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Anchura útil	350 mm
Altura útil	225 mm
Altura	300 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927500 50
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con cajones Altura 300 mm	927412 300

Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21