

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G con cajones, 12×20G, Altura / cantidad de cajones: 800/7****Datos de pedido**

Número de pedido	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Anchura	400 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Profundidad	650 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Cajón profundidad útil	500 mm

Peso	71,4 kg
Cajón anchura útil	300 mm
Cantidad de cajones	7
Cajones superficie útil en G	12×20
Anchura útil	350 mm
Altura útil	700 mm
Altura	800 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cajón anchura útil en G	12
Número puertas	0
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927500 200
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con cajones Altura 800 mm	927412 800
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21