

**HOLEX****Casquillo abrasivo cónico (CER) grano 40 grueso, Máximo Ø casquillo × Ancho casquillo: 20X63mm****Datos de pedido**

Número de pedido	553875 20X63
GTIN	4045197723321
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano.

**Grano de cerámica (CER).**

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

**Aplicación:**

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

**Idóneo para:**

Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	40
Casquillo anchura	63 mm
Máximo Ø casquillo	20 mm
Grado de finura	grueso
Medio abrasivo	Grano de cerámica

Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Forma casquillo	cónico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm Ø máximo×Longitud de cabezal 20X63 mm

553830 20X63