

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G con cajones, 12x20G, Altura / cantidad de cajones: 400/3****Datos de pedido**

Número de pedido	927300 400/3
GTIN	4062406108144
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 150

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Altura útil para cajones	325 mm
Número puertas	0
Cajón profundidad útil en G	20
Anchura útil	350 mm
Peso	34,1 kg

Cajón profundidad útil	500 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Cantidad de cajones	3
Altura	400 mm
Anchura	400 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Altura útil	325 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Profundidad	650 mm
Cajón anchura útil en G	12
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
	927412 400

Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con  
cajones Altura 400 mm

Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21