

Garant GRIDLINE

Travesaño con brazos voladizos tubulares, centro Cajones con profundidad 24G, adecuado para anchura de cajón: 26G



Datos de pedido

Número de pedido	935311 26G
GTIN	4062406108236
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Travesaños de chapa de acero con brazos voladizos tubulares soldados fijos de tubo redondo estable. Son especialmente adecuados para el almacenamiento de material circular, para eslingas, cadenas, etc.

El travesaño se fija en dos travesaños de profundidad. Estos se enganchan a marcos de columna delanteros y traseros. Los brazos voladizos tubulares se encuentran en el medio de la profundidad del panel.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 92 mm

Anchura: 700 mm

Profundidad: 650 mm

Brazo saliente, profundidad: 220 mm

Ø de tubo: 25 mm

Cantidad de ganchos: 3

Descripción técnica

Ø de tubo	25 mm
Altura	92 mm
Profundidad	650 mm
Capacidad de carga	20 kg
Anchura	700 mm
Cantidad de ganchos	3

Peso	8,1 kg
Brazo saliente, profundidad	220 mm
Grosor material	2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Piezas para estantería con cajones