

Garant GRIDLINE

Travesaño con brazos voladizos tubulares, centro Cajones con profundidad 24G, adecuado para anchura de cajón: 36G**Datos de pedido**

Número de pedido	935311 36G
GTIN	4062406108243
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Travesaños de chapa de acero con brazos voladizos tubulares soldados fijos de tubo redondo estable. Son especialmente adecuados para el almacenamiento de material circular, para eslingas, cadenas, etc.

El travesaño se fija en dos travesaños de profundidad. Estos se enganchan a marcos de columna delanteros y traseros. Los brazos voladizos tubulares se encuentran en el medio de la profundidad del panel.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 92 mm

Anchura: 950 mm

Profundidad: 650 mm

Brazo saliente, profundidad: 220 mm

Ø de tubo: 25 mm

Cantidad de ganchos: 6

Descripción técnica

Anchura	950 mm
Brazo saliente, profundidad	220 mm
Profundidad	650 mm
Capacidad de carga	20 kg
Peso	9,8 kg
Ø de tubo	25 mm

Altura	92 mm
Cantidad de ganchos	6
Grosor material	2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Piezas para estantería con cajones