

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha / cajones, 12x20G, Altura / cantidad de cajones: 900/2****Datos de pedido**

Número de pedido	927305 900/2
GTIN	4062406108335
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la derecha.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 75, 75

Altura de puerta mm: 625

Número de estantes regulables en altura: 1

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

Peso	43,7 kg
------	---------

Cantidad de cajones	2
Altura útil puerta	625 mm
Anchura útil	350 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Número puertas	1
Tope de la puerta	derecha
Profundidad	650 mm
Anchura	400 mm
Cajón anchura útil en G	12
Cajón profundidad útil en G	20
Altura útil para cajones	150 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura	900 mm
Altura puerta	625 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21