

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha, Altura / cantidad de cajones: 600**Datos de pedido**

Número de pedido	927310 600
GTIN	4062406108359
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Altura de puerta mm: 525

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Anchura	400 mm
Tope de la puerta	derecha

Anchura útil	350 mm
Altura	600 mm
Cantidad de cajones	0
Profundidad	650 mm
Peso	21,4 kg
Número puertas	1
Altura útil puerta	525 mm
Altura puerta	525 mm
Altura útil	525 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927515 1
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12