

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha / cajones, 12x20G, Altura / cantidad de cajones: 800/2**Datos de pedido**

Número de pedido	927305 800/2
GTIN	4062406108328
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 75

Altura de puerta mm: 525

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Tope de la puerta	derecha
-------------------	---------

Cantidad de cajones	2
Altura útil para cajones	150 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Número puertas	1
Profundidad	650 mm
Anchura útil	350 mm
Altura puerta	525 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura útil puerta	525 mm
Altura	800 mm
Cajón anchura útil en G	12
Cajón anchura útil	300 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Anchura	400 mm
Peso	41,3 kg
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha para el equipamiento por el propio usuario con cajones Altura / altura de puerta 800/525 mm	927420 800/525
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21