

HOLEX

Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm, Ø máximo×Longitud de cabezal: 36X60mm



Datos de pedido

Número de pedido	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificadas superficialmente para mejor concentricidad.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	13500 min ⁻¹
Ø máximo	36 mm
Ø inferior	22 mm
Ø del cabezal	5 mm
Longitud de cabeza	60 mm
Descripción de la forma	cónico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

