

Garant GRIDLINE

**Carcasa de cajonera 16G móvil, 12×20G, Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones: 500/3****Datos de pedido**

Número de pedido	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Con bandeja de plástico ABS negro y tiradores deslizantes de Haptoprene® de 2 componentes. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas (ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria), Ø 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Cajones con **desbloqueo individual de los cajones monomanual** para que el cajón no se pueda abrir durante el transporte. Provisto de cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajón mm: 100, 125, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

No desplazar bajo puestos de trabajo regulables en altura n.º 920301 – 920316.

## Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
con reborde contra caída por rodadura	sí
Altura	700 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Bandeja	sí
Número puertas	0
Cantidad de cajones	3
Capacidad de carga máxima	600 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad	740 mm
Material rueda	Banda de rodadura de poliuretano que no deja marcas
Superficie de rodadura sin huella	sí
Peso	47,6 kg
Altura útil	425 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
ComfortClose	no
Modelo reborde contra caída por rodadura	de 4 lados
Ø rueda	125 mm
Anchura	420 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Carcasa de cajonera, altura	500 mm
Carcasa de cajonera, profundidad	650 mm
Carcasa de cajonera, anchura	400 mm
Carcasa de cajonera altura útil	425 mm
Cajón anchura útil en G	12

Cajón profundidad útil en G	20
Cajones superficie útil en G	12×20
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Ejecución	móvil
Ejecución	con cajones
Carcasa superior abierta	no
Altura útil para cajones	425 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Contenedor rodante de taller

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajones monomanual Altura frontal de cajón 125 mm	927505 125
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 12	951020 12
Cajón con desbloqueo individual de cajones monomanual Altura frontal de cajón 100 mm	927505 100
Cajón con desbloqueo individual de cajones monomanual Altura frontal de cajón 200 mm	927505 200
Carcasa 16G transportable, para el equipamiento por el usuario con cajones Altura carcasa 500 mm	927430 500
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21