

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco,
Altura: 800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927321 800
GTIN	4062406108496
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por **cerradura de pasador cilíndrico**. Cajón no cerrable.

Adecuado para dispositivo de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120 y tornillo de banco n.º 967100 tam. 120 (no incluido en el volumen de suministro).

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Peso	39,2 kg
Cantidad de cajones	1
Anchura	400 mm
Altura	800 mm
Profundidad	650 mm

Cajones superficie útil en G	12×20
Anchura útil	280 mm
Altura útil	570 mm
Profundidad útil	600 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Grosor material	1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco Anchura de mordazas del tornillo de banco 120 mm	967565 120
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 12	951020 12
Tornillo de banco paralelo Anchura de mordazas 120 mm	967100 120
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12