

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco,
Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927321 900
GTIN	4062406108502
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por **cerradura de pasador cilíndrico**. Cajón no cerrable.

Adecuado para dispositivo de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120 y tornillo de banco n.º 967100 tam. 120 (no incluido en el volumen de suministro).

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Anchura	400 mm
Peso	42,3 kg
Cantidad de cajones	1
Profundidad	650 mm
Altura	900 mm

Cajones superficie útil en G	12x20
Anchura útil	280 mm
Profundidad útil	600 mm
Altura útil	670 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor material	1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Pie de soporte

Accesorios

Dispositivo de abatimiento y regulador de altura con tornillo de banco Anchura de mordazas del tornillo de banco 120 mm	967565 120
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Tornillo de banco paralelo Anchura de mordazas 120 mm	967100 120
Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 12	951020 12