

Garant GRIDLINE

Caja de alimentación con enrollador de manguera, Altura: 600mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927328 600
GTIN	4062406108588
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G en construcción de acero estable.

Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.

Conexión NW 7,2 tetina de enchufe y acoplamiento rápido. Con acoplamiento de cierre rápido. Presión máx. 12 bar.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 x tam. DE250V/1; 1 x tam. 0/1

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.

Descripción técnica

Altura	600 mm
Peso	25,4 kg

Profundidad	650 mm
Anchura	400 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Número de tomas de corriente tipo F	2
Tipo de toma de corriente	F
Grosor material	1 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Módulo de alimentación

Accesorios

Módulo para energía y medios Tipo de módulo 0/1	928470 0/1
Módulo para energía y medios Tipo de módulo DE250V/1	928470 DE250V/1