



Par de guantes 6230, Talla de guante: 6



Datos de pedido

Número de pedido	094236 6
GTIN	4059904093768
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6230. Guante antiestático para aplicaciones **ESD**. Apto también para el manejo de **pantallas táctiles**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Transpirabilidad	satisfactorio
Talla de guante	6
Exento de DMF	no

exento de silicona	no
Forma ajustada	satisfactorio
Agarre en mojado	moderado
Material recubrimiento	PU
EN 388 resistencia al traspaso	1
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	3
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	moderado
EN 388 resistencia al corte	1
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	EGB/ESD
Aplicación	reutilizable
EN 388	3141X
Material de base	Nailon/carbono
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco / gris
Peso	14 g
Tipo de producto	Guantes ESD