


**Soporte base eco, Altura de lama h5 / Altura del mango h: 32/20 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	273868 32/20
GTIN	4045197722966
Clase de artículo	21W

**Descripción**
**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Brida de sujeción: 279991

Tornillo de apriete: 279990

Altura de lama h<sub>5</sub>: 32 mm

h<sub>4</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 14,1 mm

h<sub>3</sub>: 54,5 mm

b: 20 mm

b<sub>3</sub>: 43 mm

**Descripción técnica**

Altura del mango h	20 mm
h <sub>3</sub>	54,5 mm
h <sub>2</sub>	14,1 mm
h <sub>4</sub>	20 mm

Longitud de escalón b	20 mm
Anchura del mango b <sub>3</sub>	43 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	78 mm
Refrigeración interior	sí
Brida de sujeción	279840 2
Tornillo de apriete	279815 14

## Accesorios

Brida de sujeción	279991
Tornillo apriete	279990
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cN·m	659906 500
Punta para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15