

**HOLEX****Casquillo abrasivo cónico (A) grano 150 fino, Máximo Ø casquillo × Ancho casquillo: 36X60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Clase de artículo	52E

**Descripción****Ejecución:**

De material resistente a las roturas y aglomerado de resina sintética, de duración prolongada y buen agarre al grano.

**Corindón normal (A)** para trabajos de rectificado universales.

**A velocidad elevada el casquillo abrasivo se mantiene fijo por la dilatación del cuerpo de goma.** El casquillo se puede utilizar en toda su anchura, no se desliza y se sustituye rápida y fácilmente (enroscando / desenroscando en sentido de ranurado). Solo compatible con sistemas portadores de casquillos abrasivos rectificadas superficialmente.

**Aplicación:**

Los casquillos abrasivos se utilizan predominantemente para trabajos de rectificado de superficies que exigen un arranque de viruta de material superior incluso en los cantos.

**Idóneo para:**

Portador de casquillos abrasivos n.º 553830.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	150
Casquillo anchura	60 mm
Máximo Ø casquillo	36 mm
Grado de finura	fino

Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Forma casquillo	cónico
Tipo de producto	Casquillo abrasivo

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

### Accesorios

Portador de casquillos abrasivos ranurado, cónico de mango de Ø 6 mm Ø máximo×Longitud de cabezal 36X60 mm

553830 36X60