

HOLEX**Portapinzas de sujeción ER Forma AD, SK 40 A = 70, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	300475 40
GTIN	4062406108687
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Conos interior y exterior rectificadas. Con perforación Ballufchip.

HOLEX.

Tuerca de apriete de precisión equilibrada HOLEX (G6,3 / 18 000 rpm, todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm).

Aplicación:

Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete AB n.º 308820 - 308835, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309449, tuerca de apriete ER n.º 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.º 309625 – 309645 (para n.º 309615).

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Gama de sujeción: 3 - 26 mm

Ø exterior D: 63 mm

Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610: 40

Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580: 40

Descripción técnica

Gama de sujeción	3 - 26 mm
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.º 309610	40
Tuerca de recambio HOLEX n.º 309580	40
Ø exterior D	63 mm
Adaptador	SK 40 A = 70
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm	308990 18
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 10 mm	309434 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 26 mm	309379 26
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm	309040 12
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm	308992 18
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 4,5 mm	309449 4,5
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER Para ER 40	309617 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	309040 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm	308990 13

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	309419 6
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 20 mm	309381 20
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308700 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 22 mm	308990 22
Juego de pinzas portapiezas ER de 23 piezas 4-26 mm	309028
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 9 mm	309379 9
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	309040 5
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm	309419 20
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 21 mm	309379 21
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	308992 14
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	308990 20
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 17 mm	309379 17
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 21 mm	308990 21
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 26 mm	309040 26
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 15 mm	308990 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm	308990 17
Juego de pinzas portapiezas ER de 23 piezas 4-26 mm	309320
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 25 mm	309380 25
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 4 mm	309449 4
Tuerca de apriete ER High Speed Para ER 40	309610 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	309040 7
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	309419 14
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 16 mm	309379 16
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 14 mm	309449 14
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 9 mm	309449 9
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 10 mm	309381 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 14 mm	309379 14
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 12 mm	309381 12
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	309040 16
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 22 mm	309380 22
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 13 mm	309379 13
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 7 mm	308990 7
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 23 mm	308990 23
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 11 mm	309419 11
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 22 mm	309419 22
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm	309040 9

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 11 mm	309449 11
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 23 mm	309379 23
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308640 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 22 mm	309040 22
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	309419 8
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 25 mm	309419 25
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 19 mm	309379 19
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 9 mm	309434 9
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 8 mm	309449 8
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 5 mm	309449 5
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 12 mm	309434 12
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 12 mm	309379 12
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm	309040 19
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 16 mm	308990 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 17 mm	309040 17
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm	309380 12
Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308720 40
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 6 mm	309379 6
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	308990 6

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 4 mm	309379 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 5 mm	308990 5
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 16 mm	309449 16
Tirante, 18CrNiMo7 Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm	308990 11
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	309419 10
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 5 mm	309379 5
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 16 mm	309381 16
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 8 mm	309434 8
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 26 mm	308990 26
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm	309419 18
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 22 mm	308992 22
Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 14 mm	309380 14
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 25 mm	308990 25
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm	308992 10
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 11 mm	309379 11
Tirante Mori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
	308992 12

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 12 mm

309419 12

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

309380 16

Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308801 40

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm

308992 20

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 18 mm

309379 18

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 20 mm

309379 20

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 10 mm

309379 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm

308990 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 25 mm

309040 25

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm

308990 4

Tuerca tensora ER para cojinete de deslizamiento Para ER 40

309612 40

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm

309040 14

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 7 mm

309379 7

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 25 mm

309379 25

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 18 mm

309380 18

Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 25 mm

308992 25

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 12 mm

309449 12

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 12 mm

308990 12

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 11 mm

309040 11

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 10 mm

309040 10

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 7 mm

309449 7

308615 40

Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 4 mm	309040 4
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 6 mm	309040 6
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 9 mm	309419 9
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 10 mm	309449 10
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm	308992 8
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308600 40
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirante Mazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm	308992 16
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 21 mm	309040 21
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 22 mm	309379 22
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 15 mm	309379 15
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	309040 8
Pinza portapiezas ER con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm	308992 6
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40	309680 40
Tuerca de apriete ER Para ER 40	309580 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 14 mm	309434 14
	309380 6

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 6 mm

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 10 mm

309380 10

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 24 mm

308990 24

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 14 mm

308990 14

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 8 mm

309379 8

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 7 mm

309419 7

Juego de pinzas portapiezas ER de 15 piezas 2-16 mm

309240

Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 200 Nm

656050 200

Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 3 mm

309379 3

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 20 mm

309380 20

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado Ø de sujeción nominal d 6 mm

309449 6

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación Ø de sujeción nominal d 16 mm

309419 16

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 19 mm

308990 19

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 18 mm

309040 18

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 16 mm

309434 16

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Pinzas portapiezas ER HP con obturación Ø de sujeción nominal d 8 mm

309380 8

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 9 mm

308990 9

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 13 mm

309040 13

Pinza portapiezas ET para roscar con compensación axial Ø de sujeción nominal d 6 mm

309434 6

Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 24 mm	309040 24
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 23 mm	309040 23
Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras Ø de sujeción nominal d 25 mm	309381 25
Pinzas portapiezas ER HP Ø de sujeción nominal d 24 mm	309379 24
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 8 mm	308990 8
Pinza portapiezas ER Ø de sujeción nominal d 20 mm	309040 20