



Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD, BT 50, MK interior: 2



Datos de pedido

Número de pedido	303087 2
GTIN	4062406109264
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Interior y exterior rectificadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con **mango de cono Morse**.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308760 – 308806.

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

\varnothing exterior D: 32 mm

Descripción técnica

\varnothing exterior D	32 mm
Longitud de voladizo medida A	60 mm
Adaptador	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 μm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308810 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308812 50