

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 12x20G, Altura / altura de puerta: 800/525mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G con puerta para el equipamiento por el usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Anchura útil	350 mm
Tope de la puerta	derecha

Altura útil para cajones	150 mm
Altura	800 mm
Altura puerta	525 mm
Profundidad	650 mm
Peso	27,1 kg
Altura útil puerta	525 mm
Número de estantes regulables en altura	1
Número puertas	1
Anchura	400 mm
Anchura en G	12
Profundidad en G	20
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927515 1
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21