

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G con puerta con tope a la derecha para el equipamiento por el propio usuario con cajones, 12x20G, Altura / altura de puerta: 900/525mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa 16G con puerta para el equipamiento por el usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la derecha.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puerta antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600/425 y 700/525 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descripción técnica

Número de estantes regulables en altura	1
Altura útil puerta	525 mm

Peso	29 kg
Número puertas	1
Altura puerta	525 mm
Altura útil para cajones	250 mm
Anchura útil	350 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	650 mm
Altura	900 mm
Tope de la puerta	derecha
Anchura en G	12
Profundidad en G	20
Ejecución	para equipamiento personalizado
Grosor material	1 mm
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927515 1
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21