

Garant GRIDLINE

Cajón, 12×20G, Altura frontal de cajón: 150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927500 150
GTIN	4062406109813
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Todas las carcasas 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Peso	8,3 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	125 mm
Altura frontal	150 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Profundidad útil en G	20
Anchura útil en G	12

Intervalo de empleo	Carcasa de banco de trabajo
Anchura útil	300 mm
Profundidad útil	500 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	12×20G
Tipo de producto	Cajón