

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con cajones, 20x20G, Altura / cantidad de cajones: 300/3**Datos de pedido**

Número de pedido	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura útil	225 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón anchura útil en G	20
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Cajón profundidad útil en G	20

Anchura	600 mm
Profundidad	650 mm
Altura útil para cajones	225 mm
Cantidad de cajones	3
Cajón profundidad útil	500 mm
Número puertas	0
Peso	37 kg
Altura	300 mm
Anchura útil	550 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Juego de tornillos para bancos de trabajo GridLine Tipo 1	927093 1
Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura 300 mm	927720 300
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21

Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10

951025 10