

Garant GRIDLINE

Carcasa 24G con cajones, 20x20G, Altura / cantidad de cajones: 200/1**Datos de pedido**

Número de pedido	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 125

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Peso	19,1 kg
Profundidad	650 mm
Número puertas	0
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura útil para cajones	125 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cantidad de cajones	1

Cajón anchura útil en G	20
Anchura útil	550 mm
Anchura	600 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Altura útil	125 mm
Altura	200 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Juego de tornillos para bancos de trabajo GridLine Tipo 1	927093 1
Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura 200 mm	927720 200
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10