

Garant GRIDLINE

Cajón con desbloqueo individual de cajones monomanual, 12×20G, Altura frontal de cajón: 125mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927505 125
GTIN	4062406109882
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura frontal	125 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Altura útil	100 mm
Peso	8 kg
Cajones superficie útil en G	12×20

Desbloqueo individual de cajones	Monomanual
Profundidad útil en G	20
Anchura útil en G	12
Intervalo de empleo	Carro de montaje
Profundidad útil	500 mm
Anchura útil	300 mm
con cajones desbloqueo individual	sí
Grosor material	1 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	12x20G
Tipo de producto	Cajón

Accesorios

Desbloqueo individual de los cajones monomanual
Anchura útil de cajón en G 12

951020 12