



Mango insertable SK, SK / cono de portabrocas: 40/16



Datos de pedido

Número de pedido	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Modelo de precisión con vástago cónico de gran inclinación y rosca de apriete.

Cono de gran inclinación según DIN 69871 A, parte 1 con ranura de sujeción y rosca para perno de apriete.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras y taladradoras con cono de gran inclinación. Con rosca de apriete interior M 16 **y ranura anular para sujeción automática** (p.ej., Maho, Deckel, Mikron etc., apropiado también para todas las máquinas estándar **con sujeción manual**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Tamaño cono de gran inclinación	40
Ø de cono D	15,733 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 16
Código de colores para el mango adecuado	SK 40
Rosca de apriete interior	M16

Tipo de producto

Asiento del portabrocas