

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha / cajones, 20×20G, Altura / cantidad de cajones: 900/2****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 927610 900/2  |
| GTIN              | 4062406110277 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico. Puerta con tope a la derecha.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75

Altura de puerta en mm: 625

Número de estantes regulables en altura: 1

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Cajón anchura útil en G | 20 |
|-------------------------|----|

|  |  |
|--|--|
| Altura puerta                              | 625 mm   |
| Altura útil para cajones                   | 150 mm   |
| Altura útil puerta                         | 625 mm   |
| Cantidad de cajones                        | 2  |
| Anchura                                    | 600 mm   |
| Cajón profundidad útil en G                | 20   |
| Cajón anchura útil                         | 500 mm   |
| Altura                                     | 900 mm   |
| Altura frontal de cajón                    | 75 mm  |
| Altura frontal de cajón                    | 75 mm  |
| Número puertas                             | 1  |
| Profundidad                                | 650 mm   |
| Cajón profundidad útil                     | 500 mm   |
| Peso                                       | 52 kg  |
| Cajones superficie útil en G               | 20x20  |
| Tope de la puerta                          | derecha  |
| Anchura útil                               | 550 mm   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg  |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)  | 100 %  |
| Ángulo de apertura de la puerta            | 180 grados   |
| Cerradura de pasador cilíndrico            | bombillo modular   |
| Selección del color                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto            | 20x20G   |
| Tipo de producto                           | Carcasa de banco de trabajo                                    |

## Accesorios

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Cajón Altura frontal de cajón 75 mm | 927800 75 |
|-------------------------------------|-----------|

|   |                |
|---|----------------|
| Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12  | 914226 KO12    |
| Carcasa 24G con puerta con tope a la derecha, para el equipamiento por el propio usuario con cajones Altura / altura de puerta 900/625 mm | 927725 900/625 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21   | 914227 KO21    |
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10  | 951025 10      |