



Portapinzas de sujeción OZ, SK 40, Gama de sujeción: 2-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas OZ según DIN 10897.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas OZ n.º 309540 – 309560, juego n.º 309562 (tipo 462 E) para tam. 2 – 25, llave de gancho n.º 628400.

Descripción técnica

Tuerca de apriete de recambio n.º 309670	2 - 25
Ø exterior D	60 mm
Llave de gancho adecuada n.º 628400	_58/62
Rosca M	M16
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Longitud total L	163 mm
Ø de sujeción D ₁	1-16 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	DIN 2080

Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción