

**Portapinzas de sujeción ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	302485 40
GTIN	4062406110628
Clase de artículo	32A

**Descripción****Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

**Partes opcionales:**

Pinzas portapiezas ER n.º 308981 – 309040, juegos ER n.º 309024 – 309320, llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Precisión de concentricidad:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de sujeción: 4 - 26 mm

Longitud de voladizo medida A: 80 mm

Ø exterior D: 63 mm

Rosca M: M16

Tuerca de apriete ER de recambio: 40

**Descripción técnica**

Ø exterior D	63 mm
Rosca M	M16
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	40
Gama de sujeción	4 - 26 mm
Adaptador	SK 40

Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción