

**Cono de sujeción plano, SK 40, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302425 16
GTIN	4062406110086
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	16 mm
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Longitud total L	156 mm
Rosca M	M16
Ø exterior D	48 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	16
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción
D1 16 mm

309900 16