

**Cono de sujeción plano, SK 40, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302425 8
GTIN	4062406110055
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	28 mm
Rosca M	M16
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	8
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm
Longitud total L	143 mm
Adaptador	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción  
D1 8 mm

---

309900 8