

**Cono de sujeción plano, SK 50, Ø de sujeción D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302435 32
GTIN	4062406110574
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descripción técnica

Ø exterior D	72 mm
Rosca M	M24
Ø de sujeción D ₁	32 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Longitud total L	207 mm
Tornillo de sujeción de recambio n° 309900	32
Adaptador	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción
D1 32 mm

309900 32