

**Portapinzas de sujeción ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	302485 25
GTIN	4062406110604
Clase de artículo	32A

Descripción**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.º 308981 – 309040, juegos ER n.º 309024 – 309320, llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Precisión de concentricidad: $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de sujeción: 1 - 16 mm

Longitud de voladizo medida A: 50 mm

Ø exterior D: 42 mm

Rosca M: M16

Tuerca de apriete ER de recambio: 25

Descripción técnica

Gama de sujeción	1 - 16 mm
Ø exterior D	42 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Tuerca de apriete ER de recambio	25
Rosca M	M16
Ø de sujeción D ₁	1-16 mm

Adaptador	SK 40
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción