

**Cono combinado portafresas, SK 40 A = 52, Ø de mandril d1: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302505 22
GTIN	4062406111007
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Rosca interior con sujeción manual.

**Aplicación:**

**Con muelle de ajuste** para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

**Suministro:**

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Llave especial n.º 309840.

**Descripción técnica**

Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	31 mm
Rosca M	M16
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Longitud total L	164 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Longitud cono portafresas L <sub>3</sub> con anillo de arrastre	19 mm
Longitud de voladizo medida A	52 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas