



## Cono combinado portafresas, SK 50 A = 55, Ø de mandril d1: 40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302515 40
GTIN	4062406111120
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

#### Aplicación:

**Con muelle de ajuste** para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

#### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

### Descripción técnica

Longitud total L	209 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	40
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Longitud cono portafresas L <sub>3</sub> con anillo de arrastre	27 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	40
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	41 mm
Rosca M	M24
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	40

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	40 mm
Adaptador	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas