



Cono combinado portafresas, SK 50 A = 55, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	302515 32
GTIN	4062406111113
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas **con ranura longitudinal**, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con **ranuras transversales**, DIN 1880.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Rosca M	M24
Longitud total L	206 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	24 mm
Longitud cono portafresas L ₄	38 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	32
Llave especial adecuada n.º 309840	32
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32

Ø de sujeción D ₁	32 mm
Adaptador	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma asiento	DIN 2080
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Tipo de producto	Cono portafresas