

Garant GRIDLINE

**Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con cajones, 12×20G,  
Altura: 700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927412 700
GTIN	4062406111243
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa 16G para el equipamiento por el usuario con cajones en construcción de acero estable. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

Altura útil	625 mm
Cantidad de cajones	0
Altura	700 mm
Anchura útil	350 mm

Número puertas	0
Anchura	400 mm
Altura útil para cajones	625 mm
Profundidad	650 mm
Peso	18 kg
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
---	-------------