


Garant GRIDLINE

**Estante ranurado, Altura frontal: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	935121 50
GTIN	4062406111335
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior. Estante estándar o estante de tapa para atornillar. **Capacidad de carga 200 kg.**

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.º 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.**
- **Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.**

**Descripción técnica**

Modelo estante	balda ranurada
Modelo estante	balda recta
Modelo estante	balda montada fija
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Altura frontal	50 mm
Intervalo de empleo	Estantería con cajones

Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura	953 mm
Profundidad	575 mm
Anchura en G	36
Profundidad en G	20
Tipo de producto	Estante