

Garant GRIDLINE

**Estante, Altura frontal: 100mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 935130 100    |
| GTIN              | 4062406111366 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior. Siempre que sea necesario si se montan puertas batientes / puertas correderas combinadas con cajones. Es necesario porque se necesitan 50 mm por debajo y por encima como tope para el montaje de puertas batientes / puertas correderas combinadas con cajones. **Capacidad de carga de 200 kg.**

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.º 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.**
- **Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.**

**Descripción técnica**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Altura frontal  | 100 mm                 |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg                 |
| Modelo estante  | balda recta            |
| Modelo estante  | balda montada fija     |
| Intervalo de empleo   | Estantería con cajones |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Grosor material     | 1,2 mm  |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Anchura             | 703 mm  |
| Profundidad         | 675 mm  |
| Anchura en G        | 26  |
| Profundidad en G    | 24  |
| Tipo de producto    | Estante   |