

Garant GRIDLINE

Carcasa abierta 24G con chapa inferior retraída, Altura: 600mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927700 600
GTIN	4062406111496
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa abierta 24G en construcción estable de chapa de acero.
Con chapa inferior retraíble y estante (con recubrimiento de polvo, gris claro RAL 7035).

Idóneo para:

Solo se puede montar como banco de trabajo Ready-to-go. No adecuado para bancos de trabajo Vario.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Profundidad	650 mm
Peso	16 kg
Altura	600 mm

Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo