

Garant GRIDLINE

**Carcasa abierta 24G con chapa inferior fija, Altura: 600mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 927705 600    |
| GTIN              | 4062406111533 |
| Clase de artículo | 9GG           |

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa abierta 24G en construcción estable de chapa de acero.  
Con chapa inferior lisa y estante (galvanizado).

**Idóneo para:**

Se puede montar en todos los bancos de trabajo.

**Colocación:**

Número de estantes regulables en altura: 1

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Peso            | 20,8 kg |
| Anchura         | 600 mm  |
| Altura          | 600 mm  |
| Profundidad     | 650 mm  |
| Grosor material | 1 mm    |

|   |  |
|---|--|
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm  |
| Selección del color                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                        | Carcasa de banco de trabajo                                    |

---

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Estante extensible Tipo 1                                       | 927810 1  |
| Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12 | 927094 12 |
| Estante fijo, galvanizado Tipo 1                                | 927815 1  |