

Garant GRIDLINE

Carcasa abierta 24G con chapa inferior fija, Altura: 700mm**Datos de pedido**

Número de pedido	927705 700
GTIN	4062406111557
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa abierta 24G en construcción estable de chapa de acero.
Con chapa inferior lisa y estante (galvanizado).

Idóneo para:

Se puede montar en todos los bancos de trabajo.

Colocación:

Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura	700 mm
Profundidad	650 mm
Anchura	600 mm
Peso	22,8 kg
Grosor material	1 mm

Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Estante fijo, galvanizado Tipo 1	927815 1
Gancho de suspensión para estantes de bancos de trabajo Tipo 12	927094 12
Estante extensible Tipo 1	927810 1