

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G,  
Altura: 700mm****Datos de pedido**

Número de pedido	927720 700
GTIN	4062406111694
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, en construcción de acero estable. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

**Descripción técnica**

Altura útil para cajones	625 mm
Anchura	600 mm
Cantidad de cajones	0
Profundidad	650 mm

Peso	19,6 kg
Altura útil	625 mm
Número puertas	0
Anchura útil	550 mm
Altura	700 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo